



Låsringstång, Typ: A51



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 719895 A51 |
| GTIN | 4003773025023 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Handtag av stålplåt med låsmekanism. **Form B – vinklade käftar 90°.**

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Form | B |
| spets-Ø | 3,5 mm |
| för utväändig låsrings-Ø | 122 - 300 mm |
| totallängd | 570 mm |
| Norm | DIN 5254 B |
| Användninglåsringstänger | Rak ytterring |
| Käftform | vinklade 90° |
| Handtag | med plastöverdrag |
| Material | Valsat stål, höghållfast |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Material spets | Specialverktygsstål, oljehärdat |
| Yta | svart, pulverbelagt |
| Handtag med låsmekanism | ja |
| Utbytbar spets | ja |
| Produktslag | Låsringstång |

Tillbehör

| | |
|------------------------------------|------------|
| Spetspar för låsringstång Form A51 | 719910 A51 |
|------------------------------------|------------|