

Garant**Spiralborr HSS W, obelagd, Ø DC h8: 7,4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 114200 7,4 |
| GTIN | 4045197015822 |
| Artikelklass | 11B |

Beskrivning**Utförande:**

Normal kärna utan kärnkona.

Exakt spets slipning.

Slipade väl tilltagna spånsår med tät stigning.

Blankslipad yta.

Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------|
| Spännspårlängd L_c | 69 mm |
| Nominell Ø D_c | 7,4 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Skaftdiameter D_s | 7,4 mm |
| totallängd L | 109 mm |
| Matning f i långspånande aluminium plast | 0,14 mm/v |
| Norm | DIN 338 |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 57,9 mm |
| Spetsvinkel | 130 grad |
| Skaft | Cylindriskt skaft |

| | |
|--------------|------------|
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Typ | W |
| Spiralvinkel | 35-40 grad |
| Invändig | nej |
| Färgring | gul |
| Produktslag | Spiralborr |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 70 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 45 m/min | N |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | 40 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |