



## Låsringstång, Typ: J6



### Beställningsdata

Ordernummer	719795 J6
GTIN	4003773024927
Artikelklass	73F

### Beskrivning

**Utförande:**

Handtag av stålplåt med låsmekanism.

**Med inmonterade precisionsspetsar. Form C – raka käftar.**

**Fördel:**

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

**Användningsdata:**

För montering och demontering av låsringar.

**Norm:**

**DIN 5256 C und D** – för Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivning

Form	C
totallängd	580 mm
för invändig låsrings-Ø	252 - 400 mm
spets-Ø	4,5 mm
Norm	DIN 5256 C
Användninglåsringstänger	rak innerring
Käftform	rak
Material	Valsat stål

Material spets	Specialverktygsstål, oljehärdat
Yta	svart, pulverbelagt
Handtag med låsmekanism	ja
Utbytbar spets	ja
Produktslag	Låsringstång

---

## Tillbehör

Spetspar för låsringstång Form J6	719810 J6
-----------------------------------	-----------