



Låsringstång, Typ: J31



Beställningsdata

Ordernummer	719805 J31
GTIN	4045197493019
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.

Med inmonterade precisionsspetsar. Form D – vinklade käftar 90°.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

Form	D
för invändig låsrings-Ø	40 - 100 mm
totallängd	225 mm
spets-Ø	2,3 mm
Norm	DIN 5256 D
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål
Yta	kemiskt svärtad tång

Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång