

Garant**Precisions-låsringstång, Typ: A11****Beställningsdata**

Ordernummer	719870 A11
GTIN	4045197504159
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder**. **Form B – vinklade käftar 90°**.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

totallängd	130 mm
spets-Ø	1,3 mm
Form	B
för utvärdig låsring-Ø	10 - 25 mm
Norm	DIN 5254 B

Användninglåsringsstänger	Vinklad yttering
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	svart
med begränsningsanslag	nej
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringsstång