



Låsringstång, Typ: J51



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 719795 J51 |
| GTIN | 4003773024958 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Handtag av stålplåt med låsmekanism.

Med inmonterade precisionsspetsar. Form D – vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------------|
| totallängd | 590 mm |
| för invändig låsring-Ø | 122 - 300 mm |
| spets-Ø | 3,5 mm |
| Form | D |
| Norm | DIN 5256 D |
| Användninglåsringstänger | vinklad innerring |
| Käftform | vinklade 90° |
| Material | Valsat stål |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Material spets | Specialverktygsstål, oljehärdat |
| Yta | svart, pulverbelagt |
| Handtag med låsmekanism | ja |
| Utbytbar spets | ja |
| Produktslag | Låsringstång |

Tillbehör

| | |
|------------------------------------|------------|
| Spetspar för låsringstång Form J51 | 719810 J51 |
|------------------------------------|------------|