



Precisions-låsringstång, Typ: J4



Beställningsdata

Ordernummer	719790 J4
GTIN	4003773048558
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.

Med inmonterade precisionsspetsar. Form C – raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

för invändig låsrings-Ø	85 - 140 mm
Form	C
totallängd	320 mm
spets-Ø	3,2 mm
Norm	DIN 5256 C
Användninglåsringstänger	rak innerring
Käfftform	rak

Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	nej
Handtag med låsmekanism	ja
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång