



Låsringstång, Typ: A1



Beställningsdata

Ordernummer	719905 A1
GTIN	4045197493064
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag. **Form A – raka käftar.**

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

Form	A
spets-Ø	1,3 mm
totallängd	135 mm
för utvändig låsrings-Ø	10 - 25 mm
Norm	DIN 5254 A
Användninglåsringstänger	Rak ytterring
Käfftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål

Yta	kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång