

**Garant****Precisions-låsringstång, Typ: A21****Beställningsdata**

Ordernummer	719870 A21
GTIN	4045197504166
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder**. **Form B – vinklade käftar 90°**.

**Fördel:**

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

**Användningsdata:**

För montering och demontering av låsringar.

**Norm:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Teknisk beskrivning**

Form	B
för utvärdig låsrings-Ø	19 - 60 mm
totallängd	165 mm
spets-Ø	1,8 mm
Norm	DIN 5254 B

Användninglåsringsstänger	Vinklad yttering
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	svart
med begränsningsanslag	nej
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringsstång