



## Låsringstång, Typ: J0



### Beställningsdata

Ordernummer	719805 J0
GTIN	4045197492630
Artikelklass	72B

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.

**Med inmonterade precisionsspetsar. Form C – raka käftar.**

#### Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – för Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivning

totallängd	135 mm
Form	C
för invändig låsrings-Ø	8 - 13 mm
spets-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5256 C
Användninglåsringstänger	rak innerring
Käftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål
Yta	kemiskt svärtad tång

Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång