



Låsringstång, Typ: A2



Beställningsdata

Ordernummer	719905 A2
GTIN	4045197493071
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag. **Form A – raka käftar.**

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

spets-Ø	1,8 mm
för utvändig låsrings-Ø	19 - 60 mm
totallängd	180 mm
Form	A
Norm	DIN 5254 A
Användninglåsringstänger	Rak ytterring
Käfftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål

Yta	kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång