

**Garant****Precisions-låsringstång, Typ: A31****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 719870 A31    |
| GTIN         | 4045197504173 |
| Artikelklass | 71B           |

**Beskrivning****Utförande:**

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder**. **Form B – vinklade käftar 90°**.

**Fördel:**

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

**Användningsdata:**

För montering och demontering av låsringar.

**Norm:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Teknisk beskrivning**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| spets-Ø                  | 2,3 mm      |
| totallängd               | 210 mm      |
| Form                     | B           |
| för utväändig låsrings-Ø | 40 - 100 mm |
| Norm                     | DIN 5254 B  |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Användninglåsringsstänger       | Vinklad yttering  |
| Käftform                        | vinklade 90°      |
| Handtag                         | med plastöverdrag |
| Material                        | Specialstål       |
| Material spets                  | Specialstål       |
| Yta                             | svart             |
| med begränsningsanslag          | nej               |
| Led med integrerad retur fjäder | ja                |
| Handtag med låsmekanism         | nej               |
| Utbytbar spets                  | nej               |
| Produktslag                     | Låsringsstång     |