



Precisions-låsringstång, Typ: J21



Beställningsdata

Ordernummer	719790 J21
GTIN	4003773048640
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.

Med inmonterade precisionsspetsar. Form D – vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

totallängd	165 mm
spets-Ø	1,8 mm
Form	D
för invändig låsring-Ø	19 - 60 mm
Norm	DIN 5256 D
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Käftform	vinklade 90°

Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	nej
Handtag med låsmekanism	ja
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång