

**Sidavbitare för finmekaniker, normalform, SFW, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725391 125
GTIN	4010995361891
Artikelklass	73D

Beskrivning**Utförande:**

Smalt huvud, induktionshärdade och exakt slipade skär. Med liten klippfas.
Plastklädda skänklar med öppningsfjäder.

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	0,3 - 0,8 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	0,3 - 2 mm
totallängd	125 mm
Skärfas	SFW
Handtag	Plasthylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshärdade och precisionsslipade skär
Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Produktnamnsattribut	SFW
Skänkel med öppningsfjäder	ja
Produktslag	Skärande tång

