



Handske, par 6230, Handskstorlek: 9



Beställningsdata

Ordernummer	094236 9
GTIN	4059904093799
Artikelklass	09H

Beskrivning

Utförande:

6230. Antistatisk handske för **ESD**-tillämpningar. Lämplig också för manövrering av **pekskärmar**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Teknisk beskrivning

Fingertoppskänsla	Mycket god
silikonfri	nej
Värmeskydd	Saknas

Andningsförmåga	God
EN 388 Skärhållfasthet	1
EN 388 Rivhållfasthet	3
DMF-fri	nej
EN 388 Slitstyrka	4
Våtgrepp	Måttlig
Handskstorlek	9
Oljgrepp	Måttlig
EN 388 Punkteringshållfasthet	1
Passform	God
Material beläggning	PU
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	13G
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Användningsdata	Flergångs
EN 388	3141X
Hållarmaterial	Nylon/kolfiber
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	vit/grå
vikt	14 g
Produktslag	ESD-handskar