

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Artikelklass	21T

**Beskrivning****Utförande:**

PCLNR 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CN.. 09T3..
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15,25 mm
Hävarm	259015 11
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	11 mm
Hävarmsskruv	259018 9
Vändskärsstorlek	9 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	20 mm
ISO-kod hållare	A16M PCLNR/L09
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500