

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Artikelklass	21T

Beskrivning**Utförande:**

PCLNL 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CN.. 09T3..
Hävarm	259015 11
ISO-kod hållare	A16M PCLNR/L09
totalängd L	150 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Spännhöjd L ₂	15,25 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Hävarmsskruv	259018 9
Vändskärsstorlek	9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	20 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500