

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-618, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094260 10
GTIN	10076490489448
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

**HyFlex® 11-618.** Extremt tunn och ändå robust handske genom **18 gauge**-stickningstekniken. Speciellt lämplig för lätta monteringsarbeten med höga krav på precision, slutmontering av elmotorer, klimatsystem, kabelhärvor.

**Utförande reklamtext:**

**Tunn finstickad handske** för enkla monteringsarbeten med krav på hög precision.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Andningsförmåga	Mycket god
Oljegrepp	God
Material beläggning	PU
silikonfri	nej

Värmeskydd	Saknas
Fingertoppskänsla	Mycket god
DMF-fri	nej
Våtgrepp	Måttlig
Handskstorlek	10
Passform	Mycket god
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	3121X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	195 mm
Färg	svart / blå
vikt	7,4 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Material	PU
Skärskyddsklass	X
Produktslag	Universalhandskar