

Garant**Fullprofilskär 55° utvändigt höger, HB7010, Antal gängor/tum: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	270799 14
GTIN	4045197926098
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Antal gängor/tum	14
Skärmaterial	VHM
Användning inomhus/utomhus	utvändigt
Användning	Höger
Vändskärsplattprofil	Fullprofil
Sort	HB7010
Gängtyp	BSW-LH
Gängtyp	BSP-LH
Gängtyp	G-LH
Gängtyp	G
Gängtyp	BSP
Gängtyp	BSW

Flankvinkel	55 grad
Tjocklek	3,17 mm
Vändskärsstorlek L	11 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvärning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		