

**Handske, par 6230, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094236 10
GTIN	4059904093805
Artikelklass	09H

**Beskrivning****Utförande:**

**6230.** Antistatisk handske för **ESD**-tillämpningar. Lämplig också för manövrering av **pekskärmar**.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

**Teknisk beskrivning**

Fingertoppskänsla	Mycket god
silikonfri	nej
Oljegrepp	Måttlig

EN 388 Skärhållfasthet	1
Passform	God
EN 388 Punkteringshållfasthet	1
Andningsförmåga	God
EN 388 Slitstyrka	4
Material beläggning	PU
Handskstorlek	10
Värmeskydd	Saknas
Våtgrepp	Måttlig
EN 388 Rivhållfasthet	3
DMF-fri	nej
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	13G
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Användningsdata	Flergångs
EN 388	3141X
Hållarmaterial	Nylon/kolfiber
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	vit/grå
vikt	14 g
Produktslag	ESD-handskar