

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-618, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094260 11
GTIN	10076490488786
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-618. Extremt tunn och ändå robust handske genom **18 gauge**-stickningstekniken. Speciellt lämplig för lätta monteringsarbeten med höga krav på precision, slutmontering av elmotorer, klimatsystem, kabelhärvor.

Utförande reklamtext:

Tunn finstickad handske för enkla monteringsarbeten med krav på hög precision.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	11
silikonfri	nej
DMF-fri	nej
Andningsförmåga	Mycket god

Värmeskydd	Saknas
Våtgrepp	Måttlig
Passform	Mycket god
Fingertoppskänsla	Mycket god
Oljegrepp	God
Material beläggning	PU
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	3121X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	195 mm
Färg	svart / blå
vikt	7,4 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Material	PU
Skärskyddsklass	X
Produktslag	Universalhandskar