

**Handske, par 6230, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094236 11
GTIN	4059904125773
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

6230. Antistatisk handske för **ESD**-tillämpningar. Lämplig också för manövrering av **pekskärmar**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Teknisk beskrivning

Passform	God
Andningsförmåga	God
Handskstorlek	11

Material beläggning	PU
silikonfri	nej
EN 388 Skärhållfasthet	1
EN 388 Punkteringshållfasthet	1
EN 388 Rivhållfasthet	3
Värmskydd	Saknas
Oljegrepp	Måttlig
Våtgrepp	Måttlig
Fingertoppskänsla	Mycket god
DMF-fri	nej
EN 388 Slitstyrka	4
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	13G
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Användningsdata	Flergångs
EN 388	3141X
Hållarmaterial	Nylon/kolfiber
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	vit/grå
vikt	14 g
Produktslag	ESD-handskar