

Haktolk med numerisk tolerans, Typ: E



Beställningsdata

Ordernummer	484225 E
GTIN	2050001956439
Artikelklass	48B

Beskrivning

VIKTIGT: Artikeln är konfigurerbar

Toleransområde: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

nominellt mått: 15.001 - 18.999 mm, Intervall: 0,001

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Gåsidan med **slitagetolerans** enligt DIN 7163.

För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.

Haktolk med numerisk tolerans t.ex. **nr 484225 strl. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3 – 5,999

Typ B = 6,001 – 6,999

Typ C = 7,001 – 10,999

Typ D = 10,001 – 14,999

Typ E = 15,001 – 18,999

Typ F = 19,001 – 22,999

Typ G = 23,001 – 27,999

Typ H = 28,001 – 32,999

Typ I = 33,001 – 39,999

Typ J = 40,001 – 43,999

Typ K = 44,001 – 49,999

Typ L = 50,001 – 55,999

Typ M = 56,001 – 62,999

Typ N = 63,001 – 71,999

Typ O = 72,001 – 75,999

Typ P = 76,001 – 82,999

Typ Q = 83,001 – 92,999

Typ R = 93,001 – 99,999

Kalibrering: L8

nominellt mått: 15,001 - 18,999 mm

Teknisk beskrivning

Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
Toleransvärde	-3,3 - 1,65 mm
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7163
Toleransområde	b
Toleransområde	a
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	ef
Toleransområde	j
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	m

Toleransområde	n
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	r
Toleransområde	s
Toleransområde	p
Toleransområde	v
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	z
Toleransområde	za
Toleransområde	x
Toleransområde	y
Toleransområde	zc
Toleransområde	zb
Kvalitet	9
Kvalitet	10
Kvalitet	8
Kvalitet	11
Kvalitet	7
Kvalitet	13
Kvalitet	6
Kvalitet	12
Material	Tolkstål
nominellt mått	15,001 - 18,999 mm
Kalibrering	L8
Produktslag	Haktolk

Tjänster

Kalibrering Haktolk maximalt nom. mått 50 mm	018420 50
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Haktolk maximalt nom. mått 5-100 mm	028710 5-100
Kalibrering Haktolk maximalt nom. mått 50 mm	028700 50