

Haktolk med numerisk tolerans, Typ: L



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 484225 L |
| GTIN | 2050001956507 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

VIKTIGT: Artikeln är konfigurerbar

Toleransområde: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

nominellt mått: 50.001 - 55.999 mm, Intervall: 0,001

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Gåsidan med **slitagetolerans** enligt DIN 7163.

För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.

Haktolk med numerisk tolerans t.ex. **nr 484225 strl. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3 – 5,999

Typ B = 6,001 – 6,999

Typ C = 7,001 – 10,999

Typ D = 10,001 – 14,999

Typ E = 15,001 – 18,999

Typ F = 19,001 – 22,999

Typ G = 23,001 – 27,999

Typ H = 28,001 – 32,999

Typ I = 33,001 – 39,999

Typ J = 40,001 – 43,999

Typ K = 44,001 – 49,999

Typ L = 50,001 – 55,999

Typ M = 56,001 – 62,999

Typ N = 63,001 – 71,999

Typ O = 72,001 – 75,999

Typ P = 76,001 – 82,999

Typ Q = 83,001 – 92,999

Typ R = 93,001 – 99,999

Kalibrering: L8

nominellt mått: 50,001 - 55,999 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|----------------|
| Toleransvärde | -4,6 - 2,3 mm |
| Tolktyp | Gåtolk |
| Tolktyp | Kassationstolk |
| Norm | DIN 7164 |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7163 |
| Toleransområde | b |
| Toleransområde | a |
| Toleransområde | d |
| Toleransområde | e |
| Toleransområde | c |
| Toleransområde | cd |
| Toleransområde | f |
| Toleransområde | fg |
| Toleransområde | ef |
| Toleransområde | j |
| Toleransområde | g |
| Toleransområde | h |
| Toleransområde | m |

| | |
|----------------|--------------------|
| Toleransområde | n |
| Toleransområde | js |
| Toleransområde | k |
| Toleransområde | r |
| Toleransområde | s |
| Toleransområde | p |
| Toleransområde | v |
| Toleransområde | t |
| Toleransområde | u |
| Toleransområde | z |
| Toleransområde | za |
| Toleransområde | x |
| Toleransområde | y |
| Toleransområde | zc |
| Toleransområde | zb |
| Kvalitet | 10 |
| Kvalitet | 11 |
| Kvalitet | 9 |
| Kvalitet | 7 |
| Kvalitet | 12 |
| Kvalitet | 6 |
| Kvalitet | 13 |
| Kvalitet | 8 |
| Material | Tolkstål |
| nominellt mått | 50,001 - 55,999 mm |
| Kalibrering | L8 |
| Produktslag | Haktolk |

Tjänster

| | |
|--|--------------|
| Kalibrering Haktolk maximalt nom. mått 50 mm | 018420 50 |
| Signering laserskrift Typ | 018940 |
| Kalibrering Haktolk maximalt nom. mått 50 mm | 028700 50 |
| DAkS-kalibrering Haktolk maximalt nom. mått 5-100 mm | 028710 5-100 |