

Haktolk med numerisk tolerans, Typ: P



Beställningsdata

Ordernummer	484225 P
GTIN	2050001956545
Artikelklass	48B

Beskrivning

VIKTIGT: Artikeln är konfigurerbar

Toleransområde: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

nominellt mått: 76.001 - 82.999 mm, Intervall: 0,001

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Gåsida med **slitagetolerans** enligt DIN 7163.

För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.

Haktolk med numerisk tolerans t.ex. **nr 484225 strl. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3 – 5,999

Typ B = 6,001 – 6,999

Typ C = 7,001 – 10,999

Typ D = 10,001 – 14,999

Typ E = 15,001 – 18,999

Typ F = 19,001 – 22,999

Typ G = 23,001 – 27,999

Typ H = 28,001 – 32,999

Typ I = 33,001 – 39,999

Typ J = 40,001 – 43,999

Typ K = 44,001 – 49,999

Typ L = 50,001 – 55,999

Typ M = 56,001 – 62,999

Typ N = 63,001 – 71,999

Typ O = 72,001 – 75,999

Typ P = 76,001 – 82,999

Typ Q = 83,001 – 92,999

Typ R = 93,001 – 99,999

Kalibrering: L8

nominellt mått: 76,001 - 82,999 mm

Teknisk beskrivning

Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
Toleransvärde	-5,4 - 2,7 mm
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7163
Toleransområde	b
Toleransområde	a
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	ef
Toleransområde	j
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	m

Toleransområde	n
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	r
Toleransområde	s
Toleransområde	p
Toleransområde	v
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	z
Toleransområde	za
Toleransområde	x
Toleransområde	y
Toleransområde	zc
Toleransområde	zb
Kvalitet	12
Kvalitet	10
Kvalitet	7
Kvalitet	11
Kvalitet	9
Kvalitet	6
Kvalitet	13
Kvalitet	8
nominellt mått	76,001 - 82,999 mm
Material	Tolkstål
Kalibrering	L8
Produktslag	Haktolk

Tjänster

Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Haktolk maximalt nom. mått 50 mm	018420 50
Kalibrering Haktolk maximalt nom. mått 50 mm	028700 50
DAkS-kalibrering Haktolk maximalt nom. mått 5-100 mm	028710 5-100