

Kilspårstolk med numerisk tolerans, Typ: E



Beställningsdata

Ordernummer	484410 E
GTIN	
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

Tolkstomme av härdat stål.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

Exempel: 15,8 m6 eller 41,04 + 0,01 / – 0,02.

Teknisk beskrivning

nominellt mått	17,001 - 20,999 mm
Kvalitet	7
Kvalitet	8

Kvalitet	9
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Toleransområde	A
Toleransområde	B
Toleransområde	C
Toleransområde	CD
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	EF
Toleransområde	F
Toleransområde	FG
Toleransområde	G
Toleransområde	H
Toleransområde	JS
Toleransområde	J
Toleransområde	K
Toleransområde	M
Toleransområde	N
Toleransområde	R
Toleransområde	P
Toleransområde	S
Toleransområde	T
Toleransområde	V
Toleransområde	U
Toleransområde	X
Toleransområde	E

Toleransområde	ZA
Toleransområde	Z
Toleransområde	ZB
Toleransområde	ZC
Norm	DIN 2245-1
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 1938-1
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028300 60
DAkKS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60