

Kilspårstolk med numerisk tolerans, Typ: A



Beställningsdata

Ordernummer	484411 A
GTIN	2050001956699
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

Tolkstomme av härdat stål.

För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.

Kilspårstolk med numerisk tolerans t.ex. 484411 strl. **41,04 +0,01/-0,02**.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

OBS!:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

Teknisk beskrivning

nominellt mått	3,001 - 5,999 mm
Toleransvärde	-1,8 mm
Norm	DIN 7164

Norm	DIN 1938-1
Toleransområde	G
Toleransområde	A
Toleransområde	B
Toleransområde	C
Toleransområde	CD
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	EF
Toleransområde	F
Toleransområde	FG
Toleransområde	H
Toleransområde	JS
Toleransområde	J
Toleransområde	K
Toleransområde	M
Toleransområde	P
Toleransområde	N
Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	T
Toleransområde	V
Toleransområde	U
Toleransområde	X
Toleransområde	E
Toleransområde	ZA
Toleransområde	Z
Toleransområde	ZB
Toleransområde	ZC

Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm	028300 20
------------------------------------	-----------