

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-619, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094262 7
GTIN	10076490481145
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex®-serien. Extremt tunn och trots det robust handske tack vare **18-Gauge**-stickningsteknik. Lämpar sig särskilt väl för lättare monteringsarbeten med höga krav på precision, slutmontering av elmotorer, klimatanläggningar, kabelstammar.

HyFlex® 11-619. Med beläggning fram till pulsområdet.

Norm:

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Stickningsteknik: 18G

Färg: vit

Teknisk beskrivning

Värmskydd	Saknas
Andningsförmåga	Mycket god
Handskstorlek	7

Material beläggning	PU
Våtgrepp	Måttlig
vikt	7,4 g
Passform	Mycket god
Fingertoppskänsla	Mycket god
DMF-fri	nej
silikonfri	nej
Oljegypp	God
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
EN 388:2016	2121X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
användningsområde	Precision
Färg	vit
Stickningsteknik	18G
Produktslag	Universalhandskar