

**Garant****Spårfoghållare standard Ø DS 20 mm, för spårbredd m: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290354 8
GTIN	4045197926708
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

Skruvar	290399 2
Mittförsjutning L <sub>3</sub>	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	21,7 mm
lämplig för spårbredd m	8 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	68 mm
Skaft-Ø	20 mm
Skärhållardiameter D <sub>1</sub>	20 mm
Invändig	ja

Skaftlängd L <sub>s</sub>	50 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg