

Garant**Handbrottsch konfigurierbar, obelagd, Nominell Ø DC: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	160200 17
GTIN	4045197927101
Artikelklass	10N

Beskrivning**Utförande:**

Med **vänsterspiral** 7–8° och lång skärfas över 1/4 av skärlängden. Jämmt antal skär med oregelbundet avstånd för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlipsten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Handbrottscharna **färdigslipade för valfri passning.**

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	112 mm
Ø-Område	16,201 - 17,2 mm
Skärlängd L _c	87 mm
totallängd L	175 mm
Nominell Ø D _c	17 mm
skaftstorlek □	13 mm
Antal skär Z	8
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grad
Invändig	nej

Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		