

**Garant****5-axlig spännback Xpent, Typ: 1S****Beställningsdata**

Ordernummer	361100 1S
GTIN	4045197926906
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.**
- **Flexibelt modulärt spännsystem.**
- **Alla funktionsytor är härdade och slipade.**
- **Spännkraft upp till 40 kN vid 90 Nm vridmoment.**
- **Båda spännmodulerna kan positioneras individuellt på basskenan.**
- **Variabelt spänn- resp. justerområde.**
- **Repeternoggrannhet < 0,01 mm.**
- **Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.**

**Användningsdata:**

Perfekt för äkta 5-sidig bearbetning.

Olika backutföranden medger både konventionell inspänning med släta ytor och greppinspänning.

**leveransinnehåll:**

Basskenor, spindel, spindelförlängning, vev / sexkantkruvdragare (vid typ 1S), spännmodul fast, spännmodul mobil.

**Specialtillbehör:**

Spännmoduler nr 361105 – 361110, mittback nr 361111, basskenor nr 361115, spindel nr 361119, spindelförlängningar nr 361120, spännkonsoler nr 361165, momentnyckel nr 656050 storlek 120, skruvdragarinsats nr 643329, arbetsstyckstopp nr 360094, överbackar nr 361123 – 361138.

**OBS!:**

**Passande överbackar nr 361123 – 361137 och adaptersbackar nr 361140 – 361151 ingår inte i leveransen. För fastspänningssituation S4 krävs ytterligare en spindelförlängning nr 361120. För perfekt smörjning av verktyget rekommenderar vi universalfett nr 083592 PLUS.**

**Teknisk beskrivning**

$c_1$	77,5 mm
maximalt vridmoment	90 Nm
spännvidd S4	286 - 386 mm
Spännvidd S3	186 - 290 mm
färgkod för passande tillbehör	Xpent1-2
Spårbredd n H7	20 mm
längd L	454 mm
bredd B	125 mm
grundstomhöjd c	125,5 mm
höjd h	45 mm
Nyckelvidder	5 mm
Nyckelvidder	10 mm
Spännvidd S1	6 - 108 mm
vikt	34 kg
Spännvidd S2	104 - 208 mm
spännkraft upp till max	40 kN
Serie	Xpent
Storlek spindelförlängning	100
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke