

Garant**Ändfräsdorn svängningsdämpad, cylindrisk, HSK-A 100 A = 300,
Dorndiameter d₁: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306709 40
GTIN	4045197926838
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	27 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
Ø D ₂	89 mm
Dorndiameter d ₁	40 mm
Spännhylsa D ₁	40 mm
fäste	HSK-A 100 A = 300

Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn