

Garant**eco-skärhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Skärhållare GARANT eco-System med invändig kylmedelstillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycket minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet. Med friytekyllning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SDJCR/L 2525X11

Passande vändskär: DC.. 11T3..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 32 mm

totalängd L: 104,5 mm

Skrivsats för vändskär: 269023 3

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269023 3
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2525X11
Skruv för underläggsplatta	269013 1
Huvudängd L ₁	32 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	104,5 mm
Underläggsplatta	269007 1
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15