

**Garant****eco-skärhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260295 20/11
GTIN	
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Skärhållare GARANT eco-System med invändig kylmedelstillförel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet. Med friytekylning.

**OBS!:**

Kylvätsketillförel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	32 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
totallängd L	92 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 1
Underläggsplatta	269007 1
Skruvsats för vändskär	269023 3
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2020X11

Skafthått	20 mm
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15