

Garant**eco-skärhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260294 20/11
GTIN	
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Skärhållare GARANT eco-System med invändig kylmedelstillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet. Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	32 mm
Underläggsplatta	269007 1
Skruv för underläggsplatta	269013 1
totallängd L	92 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269023 3
Passande vändskär	DC.. 11T3..
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2020X11

Skafthmåt	20 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500