

Garant**Handbrottsch konfigurierbar, obelagd, Nominell Ø DC: 30mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 160200 30 |
| GTIN | 4045197927514 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**Utförande:**

Med **vänsterspiral** 7–8° och lång skärfas över 1/4 av skärlängden. Jämmt antal skär med oregelbundet avstånd för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisen på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Handbrottscharna **färdigslipade för valfri passning.**

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Antal skär Z | 10 |
| Ø-Område | 28,201 - 30,2 mm |
| skaftstorlek □ | 22 mm |
| totallängd L | 247 mm |
| Nominell Ø D _c | 30 mm |
| Utkragningslängd L ₁ | 155 mm |
| Skärlängd L _c | 124 mm |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 206 B |
| Spiralvinkel | 7-8 grad |
| Invändig | nej |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Användning vid håltyp | vid genomgående hål |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Phillips-BIT |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |