

Garant**Handbrottsch konfigurierbar, obelagd, Nominell Ø DC: 23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	160200 23
GTIN	4045197927255
Artikelklass	10N

Beskrivning**Utförande:**

Med **vänsterspiral** 7–8° och lång skärfas över 1/4 av skärlängden. Jämmt antal skär med oregelbundet avstånd för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisen på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Handbrottscharna **färdigslipade för valfri passning.**

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

Teknisk beskrivning

Skärlängd L_c	107 mm
skaftstorlek □	18 mm
Antal skär Z	8
Nominell Ø D_c	23 mm
Utkragningslängd L_1	135 mm
Ø-Område	22,201 - 23,2 mm
totallängd L	215 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grad
Invändig	nej

Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		