

Honeywell**Handske, par Perfect Poly® Skin, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094250 7
GTIN	3603835501352
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Perfect Poly® Skin. Extremt finkänslig handske med enastående passform och hög greppsäkerhet, komfort och lång livslängd. **Silikonfri.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

silikonfri	ja
tillverkarens beteckning	Perfect Poly Skin
Andningsförmåga	Mycket god
Våtgrepp	Måttlig
Oljgrepp	Måttlig
DMF-fri	nej

Fingertoppskänsla	Mycket god
Värmeskydd	Saknas
Handskstorlek	7
Material beläggning	PU
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	10
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	3111X
Hållarmaterial	Polyamid
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	220 - 260 mm
Färg	grå / blå
vikt	14-20 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar