



Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning, mätområde: 1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	415100 1000
GTIN	4045197927699
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.

Teknisk beskrivning

Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Kalibrering	A1
förpackning	Stabil box
gradering	1/128 tum
skänkellängd	150 mm
gradering	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,15 mm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde
1000 mm

021000 1000

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt
mätområde 1000 mm

021010 1000