



Digital svetsfogstolk, mätområde: 30mm



Beställningsdata

Ordernummer	477630 30
GTIN	4045197927675
Artikelklass	42H

Beskrivning

Utförande:

Stor, kontrastrik digital display med robust metallhölje. Digital svetsfogstolk med **absolutskala**, ingen nollställning krävs. Elektroniken stängs av automatiskt efter ca 5 minuter och slås enkelt genom att skjutas fram.

Användningsdata:

För mätning av plana svetsfogar och kälsvetsfogar.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Norm	Verkstadsnorm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan
felgräns	0,02 mm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
omkopplingsbar avläsning	mm / tum

mätområde	0 - 30 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Svetsfogstolk

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------