

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-600, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094240 8
GTIN	10076490499331
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-600. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. Med tunt bärmaterial för användning inom industrin vid lättare arbeten och precisionsarbeten där **maximal rörlighet** krävs. Skyddar produkterna mot fingeravtryck, rester från handskarna och produktövergripande föroreningar. Särskilt lämplig för montering av smådelar som kullager, leder och fjädrar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Värmeskydd	Saknas
Fingertoppskänsla	Mycket god
Passform	Mycket god
Handskstorlek	8

Oljegypp	Måttlig
DMF-fri	nej
silikonfri	nej
Andningsförmåga	Mycket god
Våtgrypp	Måttlig
Material beläggning	PU
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
EN 388	3121A
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	200 mm
Färg	vit
vikt	11,6 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Material	PU
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar