

Honeywell**Handske, par Perfect Poly® Skin, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094250 8
GTIN	3603835501369
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Perfect Poly® Skin. Extremt finkänslig handske med enastående passform och hög greppsäkerhet, komfort och lång livslängd. **Silikonfri.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Material beläggning	PU
Andningsförmåga	Mycket god
tillverkarens beteckning	Perfect Poly Skin
Oljegrepp	Måttlig
Handskstorlek	8
silikonfri	ja

DMF-fri	nej
Värmeskydd	Saknas
Fingertoppskänsla	Mycket god
Våtgrepp	Måttlig
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	10
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	3111X
Hållarmaterial	Polyamid
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	220 - 260 mm
Färg	grå / blå
vikt	14-20 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar