

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-619, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094262 9
GTIN	10076490481121
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex®-serien. Extremt tunn och trots det robust handske tack vare **18-Gauge**-stickningsteknik. Lämpar sig särskilt väl för lättare monteringsarbeten med höga krav på precision, slutmontering av elmotorer, klimatanläggningar, kabelstammar.

HyFlex® 11-619. Med beläggning fram till pulsområdet.

Norm:

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Stickningsteknik: 18G

Färg: vit

Teknisk beskrivning

Fingertoppskänsla	Mycket god
Våtgrepp	Måttlig
Värmeskydd	Saknas

Oljeregpp	God
vikt	7,4 g
DMF-fri	nej
Handskstorlek	9
Passform	Mycket god
Andningsförmåga	Mycket god
Material beläggning	PU
silikonfri	nej
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
EN 388:2016	2121X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
användningsområde	Precision
Färg	vit
Stickningsteknik	18G
Produktslag	Universalhandskar