

 Atlas Copco

Slagskruvdragare (tryckluft), Typ: W2920



Beställningsdata

Ordernummer	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull mutterdragare.

Frånluften leds genom handtaget. Omställbar för **höger- / vänstergång**.

Kraftfull slagskruvdragare.

Frånluften leds genom handtaget, omställbart för **höger-/vänstergång**.

- **Kraftfull slagmekanism med dubbla hammare.**
- **Låg vikt med hög prestanda.**
- **Hölje i kompositmaterial och handtag med lång livslängd.**
- **Ergonomiskt handtag med bra isolering.**
- **Riktningväljare höger-/vänstergång via två tryckknappar.**

Användningsdata:

Passar för krävande applikationer.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftswerktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

Längd	218 mm
Höger-/vänstergång	ja
bullernivå	96 dB(A)
momentintervall	300 - 1450 Nm
maximalt varvtal:	5500 min ⁻¹
mått verktygshållare	3/4 tum
maximal luftförbrukning	1620 l/min
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	13 mm
maximala vibrationer enligt EN	10,2 m/s ²
tillverkarens beteckning	W2920
Utförande	Pistol
vikt	3,2 kg
höjd	206 mm
fästprofil verktygshållare	□
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M30
Tryckluftanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare