

**Garant****CNMG 160612, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160612

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning