


Garant**CNMG 160612, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160612 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7140-1
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning