

**Garant****CNMM 160616, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 210 m/min
Skärdjup $a_p$	2 - 8 mm
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Hörnradie	1,6 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
spån-brytare	VR
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 160616

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning