

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Spännhöjd $L_2$	15,25 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	75 grad
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	20 mm
Utkragningslängd $L_1$	48 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
ISO-kod hållare	A16M SSKCR/L09
totallängd $L$	150 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500