


**Garant****SNMM 190624, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMM 190624 HB7120-1 Hörnradie: 2,4 mm  
Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VR  
Skärdjup  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Matning  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 210 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	VR
Primäranvändning	M
Hörnradie	2,4 mm
Skärdjup $a_p$	2 - 12 mm
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Sort	HB7120-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 210 m/min

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMM 190624
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning