



Slagskruvdragare (tryckluft), Typ: W2428



Beställningsdata

Ordernummer	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull mutterdragare.

Frånluften leds genom handtaget. Omställbar för **höger- / vänstergång**.

Kraftfull slagskruvdragare.

Frånluften leds genom handtaget, omställbart för **höger-/vänstergång**.

- **Robust slaggenerator med enkel hammare.**
- **Slaggeneratoren ger mjukare slag och lägre vibrationer.**
- **Tre momentnivåer för höger- och vänstergång.**
- **Extra spadhandtag för bättre hantering.**
- **Resistent hölje av aluminium och magnesium.**
- **Högre vridmoment tack vare högpresterande lamellmotor.**

Användningsdata:

Lämpar sig för tunga rivningsarbeten.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	W2428
--------------------------	-------

maximalt varvtal:	5000 min ⁻¹
Höger-/vänstergång	ja
bullernivå	98 dB(A)
momentintervall	800 - 1600 Nm
Längd	345 mm
maximala vibrationer enligt EN	10,67 m/s ²
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M33
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	19 mm
mått verktygshållare	1 tum
höjd	131 mm
vikt	10,5 kg
maximal luftförbrukning	2880 l/min
Utförande	rak
fästprofil verktygshållare	□
Tryckluftsanslutning	1/2 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare